


1/ EMPLOI

Le poussoir à bascule (lumineux) permet de commander un ou plusieurs points lumineux depuis un ou plusieurs interrupteurs.

2/ VISUEL PRODUIT



3/ REFERENCES PRODUITS

Référence Produit	Désignation Produit
MS1680	Kit Poussoir à bascule Blanc SAFIR
MS1683	Kit Poussoir à bascule Marfil SAFIR
MS1686	Kit Poussoir à bascule Gris Argent SAFIR
MS1681	Kit Poussoir à bascule Gris SAFIR
MS1682	Kit Poussoir à bascule Marron SAFIR
MS1687	Kit Poussoir à bascule Anthracite SAFIR
MS1684	Kit Poussoir à bascule Noir SAFIR
MS1685	Kit Poussoir à bascule Noir Mat SAFIR

Référence Produit	Désignation Produit
MS1780	Kit Poussoir à bascule sans cloche Blanc SAFIR
MS1783	Kit Poussoir à bascule sans cloche Marfil SAFIR
MS1786	Kit Poussoir à bascule sans cloche Gris Argent SAFIR
MS1781	Kit Poussoir à bascule sans cloche Gris SAFIR
MS1782	Kit Poussoir à bascule sans cloche Marron SAFIR
MS1787	Kit Poussoir à bascule sans cloche Anthracite SAFIR
MS1784	Kit Poussoir à bascule sans cloche Noir SAFIR
MS1785	Kit Poussoir à bascule sans cloche Noir Mat SAFIR

Référence Produit	Désignation Produit
MS1880	Kit Poussoir à bascule lumineux Blanc SAFIR
MS1883	Kit Poussoir à bascule lumineux Marfil SAFIR
MS1886	Kit Poussoir à bascule lumineux Gris Argent SAFIR
MS1881	Kit Poussoir à bascule lumineux Gris SAFIR
MS1882	Kit Poussoir à bascule lumineux Marron SAFIR
MS1887	Kit Poussoir à bascule lumineux Anthracite SAFIR
MS1884	Kit Poussoir à bascule lumineux Noir SAFIR
MS1885	Kit Poussoir à bascule lumineux Noir Mat SAFIR

4/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Matière :

- Habillage en ABS : Très bonne stabilité dimensionnelle et bon aspect de surface avec meilleure résistance aux agents chimiques.
- Mécanisme en Polycarbonate : Meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets.
- Support Surmoulé : Bonne résistance mécanique.

Fiche Produit

Appareillage SAFIR – Poussoir à bascule

4.2 Caractéristiques dimensionnelles :

- **Encombrement** : 70.8x70.8 x30mm
- **Fixation** : Mécanisme conçu pour être installé par griffes ou par vis des boîtes d'encastrement scellées dans le mur. A associer à des plaques SAFIR simples ou multiples, offrant ainsi une large gamme de couleurs.

5/ CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

5.1 Fonctions principales : Etablir et couper un courant électrique MONOPHASE

- Fonction monostable assurée par un ressort de rappel, Assurer la fermeture d'un circuit par action sur la manette.
- Poussoir à Bascule Lumineux, Equipé d'une lampe LED pour sa localisation dans l'obscurité

5.2 Mode d'utilisation :

- Dénuder le câble à 10 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

5.3 Branchement :

- A domicile sur Borne à cage
- Débranchement par tournevis

5.4 Limites d'utilisation :

- Pour lampes Incandescents ; Lampes Fluo et tous circuit électrique mono
- Section du câble 2.5 mm²
- Courant & tension 10A/250V~

6/ CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES :

Normatives : Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM 06.6.00